

**S**polečností je úspěšná společnost Dettki a má více než 20 let zkušeností v oblasti technologií Vicat měření.

### Zákazník má vysokou prioritu:


- 24h podpora servisních techniků
- Zohlednění individuální požadavků zákazníka
- Neustálý vývoj
- Variabilní smlouvy údržbu (volitelný)

Naše systémy jsou úspěšně používány v kontrole jakosti a výzkumu a vývoje. Přesvědčí svou trvalou spolehlivost a přesnost.

**Jedinečnost je naše metoda měření rozšířit rozsah měření, takže máte mnohem větší vliv do chování nastavení.**




kužel



jehla

- Výrobky z různých podpůrných vazebných časů mohou být měřeny současně
- Veletrhy mimo pracovní dobu, Čas problémy jsou vyřešeny, Nalezeno problémy s kvalitou in time
- Přesné, okamžitě srovnatelné výsledky měření (měření Vicat např.: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
- Přesné měření od dynamických měření intervalu a interpolací
- Měření rozšíření rozsahu prostřednictvím plně automatizované měření s až třemi zatížení (např. 100g & 300g & 1000g)
- Nízké náklady na instalaci, protože neexistuje žádné připojení vody
- Nastavitelný alarm v případě, že překročí nebo klesne pod tolerance
- Plně automatické čištění kužele nebo jehly
- Automatická detekce chyb v důkazu hmoty
- Získávání externích dat pro archivaci
- Export dat do všech hlavních databází



Grafické znázornění každého vzorku



## AVM-15²-P

- Současné měření 15 vzorků
- Obě zatížení (např. 100g & 1000g)
- Produkty se kapalně a pevně konzistence
- Stojící Desk
- PC System & Software
- Stojan systému délku:800 šířku:1050 ponor a výšku:1750(2300)mm

## AVM-15³-P

identické AVM-15² ale:

- Tři zatížení (např. 100g & 300g & 1000g)

## AVM-Temp

Teplota koupele pro AVM-15<sup>x</sup>



- Teplota +5°C až +50°C
- Kontinuální úroveň
- Modulární montáž pro jednoduché montáž a demontáž

## AVM-Temp-6

Regulace teploty 6 vzorků / 5 mimo

## AVM-Temp-10

Regulace teploty 10 vzorků




## AVM-10²

- Simultane Messung von 10 Proben
- Obě zatížení (např. 100g & 1000g)
- Výrobky s pevnou konzistencí
- PC-System & Software
- Tabulka systém délku:780 šířku:850 ponor a výšku:750(1300)mm

## AVM-Hum-10

Měření s 95% vlhkosti v AVM-10<sup>x</sup> (ASTM C 191)



- Nastavitelný až 95% relativní vlhkosti
- Rychlé dosažení Sada vlhkosti

## Možnosti měření

### ■ AVM-10² / AVM-15²

- Cone 100g & 1000g
- Cone / Needle 100g & 300g
- Needle 300g & 1000g
- Jednotlivě 100-300g & 300-3000g

### ■ AVM-15³

- Cone / Needle 100g & 300g & 1000g
- Jednotlivě 100g & 300-400g & 500-3000g