

Företaget Dettki är en opretentiös och framgångsrikt företag och har över 20 års erfarenhet inom området Vicat mätteknik.

Kundservice är en hög prioritet:


- 24h stöd av servicetekniker
- Genomförande av individuella kundbehov
- Kontinuerlig utveckling
- kontrakt variabla underhåll (tillval)

Våra system används över hela världen inom kvalitetskontroll och forskning & utveckling
De imponerar med sitt fortsatta tillförlitlighet och precision.

Det unika är vårt mätmetod för förlängning mätområdets så att du får mycket mer insikt i den stödjande bindande beteende.




Cone



Needle

- Produkter från olika stödjande bindande tider mäts samtidigt
- Oberoende mätning av arbetstid, Temporala frågor löses, Kvalitetsbrister upptäcks i rätt tid
- Exakt, direkt jämförbara mätresultatet (Vicat-mätning t ex: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
- Exakta mätningar av dynamiska mätintervall och interpolation
- Mätområdet förlängning genom helautomatisk mätning av upp till tre avgifter (t ex: 100g & 300g & 1000g)
- Låga installationskostnader eftersom det inte finns någon vattenanslutning

- Justerbar larm om de överstiger eller understiger toleransen
- Helautomatisk rengöring av kon och nål
- Automatisk felsökning i provmassan
- Förvärv av externa data för arkivering
- Export av data till alla större databaser



Grafisk representation av varje prov



AVM-15²-P

- Samtidig mätning av 15 prover
- två laster (t ex: 100g & 1000g)
- Produkter med flytande och fast konsistens
- stående skrivbord
- PC System & programvara
- ståsystemet bredd: 800 djup: 1050 höjd: 1750(2300)mm

AVM-15³-P

identisk AVM-15² dock:

- Tre laster (t ex: 100g & 300g & 1000g)



AVM-10²

- Samtidig mätning av 10 prover
- Två laster (t ex: 100g & 1000g)
- Produkter med fast konsistens
- PC System & programvara
- Tabell systemet bredd: 780 djup: 850 höjd: 750(1300)mm

AVM-Temp

Temperatur badet under AVM-15^x



- Temperatur på +5°C till +50°C
- Kontinuerlig nivå
- Modulär anordning för enkel installation och borttagning

AVM-Temp-6


Temperaturreglerade 6 prover / 5 utanför

AVM-Temp-10

Temperaturreglerade 10 prover

AVM-Hum-10

Mät med 95% luftfuktighet
AVM-10^x (ASTM C 191)



- Justerbar upp till +95% RH
- Snabb uppnå uppsättning fuktighet

Mätning Options

■ AVM-10² / AVM-15²

- Cone 100g & 1000g
- Cone / Needle 100g & 300g
- Needle 300g & 1000g
- Individuellt 100-300g & 300-3000g

■ AVM-15³

- Cone / Needle 100g & 300g & 1000g
- Individuellt 100g & 300-400g & 500-3000g